


Circu EP



Kiedy użyć okrągłego uchwytu Circu EP:

Uchwyt magnetyczny Circu EP nadaje się dzięki promieniowemu układowi biegunów do szlifowania lub toczenia okrągłych lub walcowych elementów. Dzięki technologii elektropermanentnej nie ma konieczności ciągłego podłączenia do zasilania elektrycznego.

ZASTOSOWANIE



Toczenie

TECHNOLOGIA



Elektropermanentny

ŚREDNICA UCHWYTU



od 200 mm

SIŁA MOCUJĄCA



maks.170 N/cm²

BIEGUNOWANIE



Promieniowe

Istotne parametry:

Zastosowanie:

Siła mocująca:

Półwałń:

Limit przeszlifowania:

Toczenie, szlifowanie

maks. 170 N/cm²

Promieniowy, równoległy, koncentryczny

8 mm

Zastosowanie:

+ szlifowanie na okrągło, zdzieranie, toczenie

Numer katalogowy	D (mm)	H (mm)	Masa (kg)	Napięcie (V)
Circu EM 400	400	90	76	360
Circu EM 500	500	90	120	360
Circu EM 600	600	100	195	360
Circu EM 700	700	100	265	360
Circu EM 800	800	100	365	360
Circu EM 1000	1000	100	550	360
Circu EM 1200	1200	110	990	360
Circu EM 1500	1500	120	1550	360

Inne napięcie na zapytanie

